

クイックリフトダブルスイベルリング QL.DSR

ネジの脱着にかかる時間を 1 / 5 に短縮できます



動画

可動域 ▶▶▶▶▶▶ **横:360° 前後:180°**

360° 横回転 + 前後180° スイングと可動域が広く、横吊、反転、引きなどに使えます。

安全率 5倍*

大手企業の高い採用基準値をクリアする安全率

荷重時に回転可能

荷重時の横吊、反転、引きしが可能

2万回の使用試験に合格

使用荷重の1.5倍の荷重で2万回の使用試験に合格した耐久性

※ 荷重下においてシャックルの回転を伴う作業の場合はトルクレンチを使用して下さい。

ボルト頭を守るブリッジ
フックなどで引掛ける際にボルト頭に接触するのを防ぎます。

締め方

トルクレンチなどを利用してネジを締付ることができます。

各種表示

サイズ、使用荷重、締付トルク、CEマークが浮彫り刻印されています。

シリアルナンバーと製造年月日

製品一つ一つに固有のシリアルナンバーと製造年月日をレーザー刻印しています。

亜鉛メッキ

塗装していない場所(回転部、及びネジなど)に、錆びや腐食に強い亜鉛メッキを施してあります。
塩水噴霧試験600時間合格。

ベアリングレス

荷重による、ベアリングの変形損傷による安全性低下を招く心配がないベアリングレス構造。

Mネジ

国内向け製品はMネジを採用しています。

グリス入り

半永久的に効果が持続する特殊粘着性グリスの充填により滑らかな回転が継続可能です。

クイックリフトダブルスイベルリング


横:360° 前後:180° 亜鉛メッキ ベアリングレス グリス入

トレーサビリティ



コディプロのアプリ「CODITRACER(コディトレーサー)」

コディトレーサーはコディプロ製品の証明書、仕様、検査手順、吊り角度一覧表、取扱説明書などを、個別のシリアルナンバーからスマホやPCでオンラインで確認できるアプリです。アプリはスマホやPCでダウンロード可能です。



安全率
5倍

商品コード	サイズ (×ピッチ)	使用荷重 (t) 安全率5倍	標準 L ₁ (mm)	締付 トルク値 (Nm)	S ₂ (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	重量/個 (kg)
QL.DSR M 8	M 8 (x1,25)	0,25	17,5	20	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
QL.DSR M 10	M 10 (x1,5)	0,40	19,5	30	18	31	30	30	38	27	14	53	9,5	0,3
QL.DSR M 12	M 12 (x1,75)	0,65	23	60	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
QL.DSR M 14	M 14 (x2)	0,70	23	80	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
QL.DSR M 16	M 16 (x2)	1,05	27	100	27	40	40	45	53	38	17	76	13	0,9
QL.DSR M 20	M 20 (x2,5)	1,70	30	160	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6
QL.DSR M 24	M 24 (x3)	2,50	36	180	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,6
QL.DSR M 30	M 30 (x3.5)	3,50	45	200	40	55	55	60	83	55	25	115	19	2,7

ネジ等級 6g

強度区分 10.9

材質 本体：ニッケルクロムモリブデン鋼 ネジ部：SUS630

α max : 90° / β max : 60°
L : Load

荷重角度一覧表

使用個数	締付 トルク値 (Nm)	1		2		2			3 → 4		
		0°	0°	0°	0°	0° → 45°	45° → 60°	非対称	0° → 45°	45° → 60°	非対称
吊角度β		0°	0°	0°	0°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	
吊角度α		0°	0°	90°	90°	0° → 45°	45° → 60°		0° → 45°	45° → 60°	
QL.DSR/QL.SS.DSR M 8	20	0,25	0,50	0,25	0,50	0,35	0,25	0,25	0,53	0,38	0,25
QL.DSR/QL.SS.DSR M 10	30	0,40	0,80	0,40	0,80	0,56	0,40	0,40	0,84	0,60	0,40
QL.DSR/QL.SS.DSR M 12	60	0,65	1,30	0,65	1,30	0,91	0,65	0,65	1,37	0,98	0,65
QL.DSR/QL.SS.DSR M 14	80	0,70	1,40	0,70	1,40	0,98	0,70	0,70	1,47	1,05	0,70
QL.DSR/QL.SS.DSR M 16	100	1,05	2,10	1,05	2,10	1,47	1,05	1,05	2,21	1,58	1,05
QL.DSR/QL.SS.DSR M 20	160	1,70	3,40	1,70	3,40	2,38	1,70	1,70	3,57	2,55	1,70
QL.DSR/QL.SS.DSR M 24	180	2,50	5,00	2,50	5,00	3,50	2,50	2,50	5,25	3,75	2,50
QL.DSR M 30	200	3,50	7,00	3,50	7,00	4,90	3,50	3,50	7,35	5,25	3,50

※ βの最大角度は60° ※数値の単位は(t)